

**Litet mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Artikelklass	46A

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt liten digital mätklocka (husdiameter 45 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktion: ABS och relativt läge, PRESET. Försedd med extra laxstjärtstyrning på baksidan.

**Funktion:**

ABS och relativläge, PRESET. IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel med USB och 9-polig Opto RS232 seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.

**Teknisk beskrivning**

Husets tjocklek	22 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	0,5 – 0,9 N

inspänningskraft-Ø h6	8 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 54
mätområde	12,5 mm
Höljes-Ø	45 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2