

Kroepelin
Längenmesstechnik**Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår, godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 65
mätrets Ø	65 mm
felgräns	0,03 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	80 mm
avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog

Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S