


Kroepelin
Längenmesstechnik**Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår, godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

Teknisk beskrivning

maximal skänkellängd L (mät djup)	35 mm
IP-skyddsklass	IP 65
avläsning	0,005 mm
mätområde	0 - 10 mm
felgräns	0,015 mm
mätarets Ø	65 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S