

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital snabbmätare för utvändigt mätning med mätkontakt kula,
mätområde: 0-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440 och trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
maximal skänkellängd L (mät djup)	80 mm
mätkontaktlängd nedtill Hf	24 mm
mätkontaktlängd upptill Hb	24 mm
felgräns	0,03 mm

mätkraft	1,1 - 1,6 N
mätområde	0 - 20 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
repeternoggrannhet	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

Tjänster

DAkkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

Tillbehör

Anslutningskabel Typ D1	497440 D1
Anslutningskabel Typ D2	497440 D2

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Gränssnittsadapter Typ A2	498954 A2