

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital snabbmätare för utvärdig mätning med mätkontakt kula,  
mätområde: 0-20Fmm****Beställningsdata**

Ordernummer	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440 och trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 20 mm
repeternoggrannhet	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
mätkontaktlängd upptill Hb	24 mm
mätkontaktlängd nedtill Hf	2,5 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	80 mm

felgräns	0,03 mm
Antal ingående batterier	2
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
mätkraft	1,1 - 1,6 N
minimal hål-Ø	9 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

## Tjänster

DAkkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------

Gränssnittsadapter Typ A2	498954 A2
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ D2	497440 D2
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1