

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digital invändig snabbmätare, mätområde: 20-40mm



Beställningsdata

Ordernummer	438965 20-40
GTIN	2050002040946
Artikelklass	46Q

Beskrivning

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

maximal skänkelängd L (mät djup)	85 mm
sfäriske spets av hårdmetall Ø	1 mm
mätområde	20 - 40 mm
felgräns	0,03 mm
mätkraft	1,1 - 1,6 N
maximalt spår djup	7 mm

minimalt spår djup	1,2 mm
repeternoggrannhet	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Anslutningskabel Typ D2	497440 D2
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1
Gränssnittsadapter Typ A2	498954 A2
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3