



Skruvdragare (tryckluft), Typ: S2370



Beställningsdata

Ordernummer	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø.

- **Med slirkoppling.**
- **Inställbart vridmoment.**
- **Omkopplingsbar för höger-/vänstergång.**

Speciellt lämplig för serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare E 6,3 (se nr 674205 ff).

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

max skruv-Ø (8.8–12.9)	M5
tillverkarens beteckning	S2370
bullernivå	83 dB(A)
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	6,3 mm
vikt	0,9 kg
maximalt varvtal:	1300 min ⁻¹
Utförande	Stav
momentintervall	2 – 6 Nm

maximal luftförbrukning	240 l/min
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Bitshållare	F 6,3
Produktslag	Skruvdragare