



## Digitalt längdmätningssät μFinder GT, Typ: 31



### Beställningsdata

Ordernummer	434718 31
GTIN	7630041143669
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mobilt och mycket exakt set för parallelitets- och rakhetsmätningar, samt för uppriktning av maskiner inom kvalitetskontroll och service.

Robust bärbar displayenhet med skal- och siffermarkeringar för induktiv mätprobsats. Tydlig och felfri avläsning tack vare mycket detaljerad skala. 5 olika zoomlägen. Mycket lång drifttid på över 300 timmar. Optimal hantering tack vare ergonomisk design och Soft-Touch-yta.

- **Vinkelrörlig mätpets för mätningar i två riktningar.**
- **Kullagrat hävarmsystem med massutjämning.**
- **Kollisionsskyddad med två glidkopplingar.**
- **Mätpets med hårdmetallkula Ø 2 mm, svängbar 180°.**
- **Självständig sondriktningssomkoppling utan teckenbyte.**
- **Hölje med två laxstjärtlister.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive bruksanvisning, bärbar display TWIN-T10 nr 434716 storlek T10, 4 st batterier nr 081561 storlek LR6, Klein-magnetmätstativ, väska. Inklusive hävarmsmätpets nr 434779 storlek GT31.

### Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
--------------------------	---

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
mätkraft	0,2 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	0,3 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	TESA Link Connector TLC
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Vippindikator