



Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	705800 100
GTIN	4003773085836
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.

Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Fininställning med en hand och utan tryckknapp genom påskjutning. Handtag med utvändiga gångjärn.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Teknisk beskrivning

spännvidd för sexkant	28 mm
gripvidd för rör	1 tum
antal spärrlägen för fininställning	11
totallängd	100 mm
Handtag	Krysspräglad
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång