



## Liten kabelsax med 2K-grepphylsor VDE-isolerad, totallängd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	730355 160
GTIN	4003773085966
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Grepp med **isolering för upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Polerat huvud med bågformade skär. Skär utan att klämma.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Mindre kraftinsats: skär av ledare eller parter en i taget genom stegade klingor. Skär av massiva koppar- och aluminiumkablar upp till  $5 \times 4 \text{ mm}^2$ .

#### Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

#### Material:

**Specialverktygsstål**, sänksmitt.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet	50 mm <sup>2</sup>
totallängd	160 mm
klippkapacitet max Ø	15 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Produktslag	Sax

