

Garant**GARANT Master Titan HM-minifräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202287 2
GTIN	4062406270933
Artikelklass	11Z

Beskrivning**Utförande:**

Extra kort egg för maximal stabilitet. **Skaftlängd enligt DIN** för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.

Spara in kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Gynnsamt och extra stabilt utförande för **titanspånavskiljning med hög kapacitet.**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	6 mm
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skär-Ø D_c	2 mm
Skärlängd L_c	4 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	3
Matning f_z för valsfräsning i titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
totallängd L	50 mm
Hörnavrundning r_v	0,03 mm
Serie	Master Titan

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	skär
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
vått maximal	lämplig		