

**Elisoleringstejp, Bredd×längd (mm×m): 19X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M Scotch® Super 88 och **Scotch® Super 33+** är en extra elastisk och UV-beständig premiumtejp med mycket goda elektriska egenskaper och beständighet mot fukt, lutar, många syror och lösningsmedel.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Tjocklek: 0,18 mm

Teknisk beskrivning

Hållarmaterial	PVC-folie
Slag av tejp	Enkelsidig
Lager luftfuktighet	75 %
Längd	33 m
Minsta hållbarhet	60 månad

tillverkarens beteckning	Scotch® Super 33+
Bredd	19 mm
temperaturbeständig upp till	-18 - 90 °C
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	fuktbeständig
lagringstemperatur	10 - 27 °C
Tjocklek	0,18 mm
Färg	svart
Liner finns	nej
Produktslag	Tejp