

Garant**Slipdukshylsa (SiC), Korn 80, Slipdukshyls-Ø, -längd, Form: 0511G****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 553327 0511G |
| GTIN | 4062406271916 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Kiselkarbid (SiC) som är perfekt för bearbetning av titan, aluminium och deras legeringar.

Användningsdata:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

OBS!:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| slipdukshylsans längd | 11 mm |
| rekommenderat varvtal | 40000 min ⁻¹ |
| Form | G |
| slipdukshylsans Ø | 5 mm |
| Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) |

| | |
|------------------------|---------------|
| Slipmedlets beteckning | SiC |
| Kornstorlek | 80 |
| Produktnamnsattribut | Korn 80 |
| Produktslag | Slipdukshylsa |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|----------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Gummikropp Huvud-Ø, huvudlängd, form 0511G | 553100 0511G |
|--|--------------|