



## LED-ficklampa Core med batteri, Typ: P5R-CORE



### Beställningsdata

Ordernummer	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

#### Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridriven
Batterispänning	3,7 V
ATEX-zon	ingen
Ljusflöde	350 lm
tillverkarens beteckning	P5R-CORE
Antal ingående batterier	1
Brinntid steg 2	3,5 h
Belysning	LED-modul
IP-skyddsklass	IP 68

batterikapacitet	0,75 Ah
advanced Focus System (AFS)	ja
vikt	106 g
brinntid	1 h
smart Light Technology (SLT)	ja
totallängd	123 mm
Batterityp	Litiumjon
Huvud-Ø	29 mm
Ljusflöde steg 2	130 lm
Brinntid steg 3	25 h
Ljusflöde steg 3	15 lm
Produktslag	Ficklampa