



LED-ficklampa Core med batteri, Typ: P6R-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	3,7 V
tillverkarens beteckning	P6R-CORE
Huvud-Ø	35 mm
batterikapacitet	2,5 Ah
ATEX-zon	ingen
ljusflöde	600 lm
IP-skyddsklass	IP 68
totallängd	151 mm
Ljusflöde steg 2	240 lm

vikt	170 g
brinntid	2 h
Antal ingående batterier	1
smart Light Technology (SLT)	ja
Batterityp	Litiumjon
Brinntid steg 2	6 h
Belysning	LED-modul
advanced Focus System (AFS)	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Ljusflöde steg 3	15 lm
Brinntid steg 3	95 h
Produktslag	Ficklampa