

**Garant****Lamellslipstift Nylonduk (ZA), fin, Huvud-Ø×huvudbredd: 80X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554908 80X50
GTIN	4062406272388
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-Ø 6 mm.

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipnylon med zirkoniumoxid (ZA). **Perfekt för bearbetning av rostfritt stål.**

**Användningsdata:**

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	80 mm
rekommenderat varvtal	4000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	7000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	50 mm
Slipmedlets beteckning	ZA

Motsvarande kornstorlek	280
finhetsgrad	fin
Produktnamnsattribut	fin
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		