

**Veckskiva, Ø 160 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	555181 180
GTIN	4062406272418
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Veckad slipduk. Håldiameter 10 mm.

Användningsdata:

Idealisk för bearbetning av svetsfogar, hörn och smala spår. Periferi- eller plan användning.
Högsta varvtal 5500 varv/minut.

OBS!:

Använd hylsdorn nr 555785 storlek 10.
rekommenderat varvtal: 3800 min⁻¹

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	3800 min ⁻¹
Kornstorlek	180
skiv-Ø	160 mm
Produktnamnsattribut	Ø 160 mm
Produktslag	Slipbandsrondell

Tillbehör

Hylsdorn passar till hål- Ø 10 mm

555785 10