

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med vänsterstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 700**Beställningsdata**

Ordernummer	927312 700
GTIN	4062406272470
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 625

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

dörrens effektiva höjd	625 mm
Bredd	400 mm

dörrhöjd	625 mm
effektiv höjd	625 mm
Antal dörrar	1
höjd	700 mm
invändig bredd	350 mm
Antal lådor	0
Dörrstopp	Vänster
vikt	23,7 kg
Djup	650 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1