

**Lamellslipstift (A), Korn 150, Huvud-Ø×huvudbredd: 20X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Artikelklass	56L

Beskrivning**Utförande:**

Solfjäderformig lamellanordning kring verktygets axel. Stuckna lameller med limning i änden.

Användningsdata:

Avgrädnig av hål, tvärborringar och invändiga rörytor. Sliplamellerna anpassar sig till arbetsstyckets diameter. Radiell användning.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
totallängd	100 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 150
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
torrt	lämplig