



## LED-ficklampa, Typ: P4R



### Beställningsdata

Ordernummer	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud. Kompakta ficklampor i stav- respektive nyckelringformat.

· **Med olika batteriutföranden.**

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddstation och USB-laddkabel.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	P4R
Batterispänning	1,2 V
Batterityp	Nickelmetallhydrid
ljusflöde	120 lm
vikt	60 g
batterikapacitet	0,9 Ah
totallängd	146 mm
Brinntid steg 2	18 h

advanced Focus System (AFS)	ja
Belysning	LED-modul
brinntid	4 h
Antal ingående batterier	2
Huvud-Ø	15 mm
Ljusflöde steg 2	10 lm
IP-skyddsklass	IP 54
ATEX-zon	ingen
smart Light Technology (SLT)	nej
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

## Tillbehör

NiMH-battericellset uppladdningsbartförladdad Internationellt utförande LR3	081575 LR3
NiMH-battericellset uppladdningsbart Internationellt utförande LR3	081570 LR3