

**Lamellslipstift (A), Korn 150, Huvud-Ø×huvudbredd: 25X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	555035 25X10
GTIN	4027497608911
Artikelklass	56L

**Beskrivning****Utförande:**

Solfjäderformig lamellanordning kring verktygets axel. Stuckna lameller med limning i änden.

**Användningsdata:**

Avgradning av hål, tvärborringar och invändiga rörytor. Sliplamellerna anpassar sig till arbetsstyckets diameter. Radiell användning.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	6 mm
maximalt varvtal:	18000 min <sup>-1</sup>
totallängd	100 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 150
Produktslag	Lamellslipstift

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
torrt	lämplig