

Pneumatisk-hydrauliskt blindnitverktyg, Typ: RAC211



Beställningsdata

Ordernummer	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Artikelklass	72E

Beskrivning

Utförande:

Arbetstryck 6–7 bar. Löstagbar dornuppsamlingsbehållare. Kraftfullt och tillförlitligt blindnitverktyg. Snabb och säker bearbetning av blindnitar tack vare kraftigt käftsysteem (glider inte över nitdornen). Variabelt inställbart utsug för transport av avrivna nitdornar till uppsamlingsbehållaren.

leveransinnehåll:

Inklusive munstycken (lämpliga för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar): 2,4; 2,4-3,4 och 4 mm. Munstycke (lämpligt för aluminium): 4,8 mm. 1 flaska hydraulolja 50 ml.

Teknisk beskrivning

för blindnitar av alla material	4 mm
för blindnitar av aluminium upp till	4,8 mm
vikt	1,4 kg
luftförbrukning per nit	3,4 l
slaglängd	16 mm
max. dorn-Ø	2,5 mm

slanganslutning	8 mm
nitningskraft vid 6 bar	6600 N
Arbetstryck	6 - 7 bar
Produktslag	Blindnitapparat