

**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434004 25
GTIN	4062406272500
Artikelklass	42C

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.

- **Räknar riktningsåtervändning.**
- **Mycket slimmat hölje.**

Utförande reklamtext:

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.

leveransinnehåll:

Inklusive lock med ögla och 1 batteri nr 081560 strl. CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
fästtappens \varnothing h7	8 mm
mätkraft	0,8 – 1,7 N
mätområde	0 - 25 mm

Höljes-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Husets tjocklek	26 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivna
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,035 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

Tillbehör

Stålspets Typ 12	434900 12
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 14	434900 14
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17

Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålpets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålpets Typ 15	434900 15
Stålpets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålpets Typ 11	434900 11
Stålpets Typ 39	434900 39
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålpets Typ 10	434900 10
Stålpets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålpets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålpets Typ 17	434900 17
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålpets Typ 24	434900 24
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80