



LED-ficklampa Work med batteri, Typ: P18R-WORK



Beställningsdata

Ordernummer	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Work-serien, så gott som oförstörbara lampor för påfrestande tillämpningar inom hantverk och industri.

- **Gummlock på lamphuvudet och på ändkåpan skyddar mot stötar och skador.**
- **Extra frontglas skyddar linsen mot repor.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.

Teknisk beskrivning

Brinntid steg 2	4,5 h
ljusflöde	2600 lm
batterikapacitet	3 Ah
IP-skyddsklass	IP 54
Belysning	LED-modul

Antal ingående batterier	1
ATEX-zon	ingen
Ljusflöde steg 2	1000 lm
brinntid	2,5 h
Huvud-Ø	99 mm
vikt	669 g
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	P18R-WORK
advanced Focus System (AFS)	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
totallängd	183 mm
Batterispänning	3,7 V
smart Light Technology (SLT)	ja
Ljusflöde steg 3	30 lm
Brinntid steg 3	70 h
Produktslag	Ficklampa