



## LED-ficklampa Work med batteri, Typ: P7R-WORK



### Beställningsdata

Ordernummer	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Work-serien, så gott som oförstörbara lampor för påfrestande tillämpningar inom hantverk och industri.

- **Gummllock på lamphuvudet och på ändkåpan skyddar mot stötar och skador.**
- **Extra frontglas skyddar linsen mot repor.**

#### Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel, handrem och laddare.

### Teknisk beskrivning

Ljusflöde	900 lm
totallängd	170 mm
Ljusflöde steg 2	390 lm
Antal ingående batterier	1
Batterispänning	3,7 V
ATEX-zon	ingen
Brinntid steg 2	3,25 h

advanced Focus System (AFS)	ja
Batterityp	Litiumjon
smart Light Technology (SLT)	ja
brinntid	2 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Belysning	LED-modul
tillverkarens beteckning	P7R-WORK
batterikapacitet	4,8 Ah
vikt	219 g
IP-skyddsklass	IP 68
Huvud-Ø	45 mm
Brinntid steg 3	60 h
Ljusflöde steg 3	15 lm
Produktslag	Ficklampa