

**Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum, Typ: 1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Artikelklass	630

**Beskrivning****Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till:**

Hylsor för manuellt bruk.

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	115 mm
Antal tänder	20
Arbetsvinkel	18 grad
Material	Kromvanadinstål
med ledhuvud	nej
med svängbar nos	nej
med utstötare	nej
med hammarfunktion	nej

med QuickRelease	nej
Spärnyckelhuvudet kan lossas från handtaget	nej
Vridhandtag	nej
Fästhål på skaftänden	nej
Produktslag	Spärrhuvud
USP1	omkopplingsbar
USP2	Med kulsäkring, 18 graders arbetsvinkel, 115 mm långt, polerat huvud