

Garant GRIDLINE

**Montagevagn för utdragslådor, 46×24G, höjd mm/antal lådor: 885/0****Beställningsdata**

Ordernummer	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 46×24G.

Montagevagn i 50×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931454 eller nr 931456 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

**Teknisk beskrivning**

maximal bärförmåga	600 kg
ComfortClose	nej
Antal lådor	0
vikt	81 kg

Löpyta utan mönster	ja
Djup	700 mm
höjd	885 mm
Ø hjul	125 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådurtsens höjd	700 mm
antal fasta hjul utan broms	2
effektiv höjd	600 mm
Antal dörrar	0
med skyddskant	ja
lådurts effektiv höjd	600 mm
Bredd	1250 mm
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	600 mm
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension  
i G 50X28

---

951972 50X28