

Garant GRIDLINE

**Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 685/3****Beställningsdata**

Ordernummer	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:****Komplett med utdragslådor 20×20G.**

Montagevagn i 24×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 100, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	68 kg
------	-------

lådurts effektiv höjd	400 mm
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Antal lådor	3
Bredd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	Klämhållare
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Löpyta utan mönster	ja
Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	400 mm
Antal dörrar	0
lådurtsens höjd	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	685 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
med skyddskant	ja
Ø hjul	125 mm
ComfortClose	nej
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	400 mm
Öppna inte kåpan	nej

Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning.75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930534 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning.75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930534 200
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 685/0	930517 685/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 24X24	951972 24X24