

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 685/4**Beställningsdata**

Ordernummer	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:****Komplett med utdragslådor 20×20G.**

Montagevagn i 24×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 100, 100, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Bärförmåga låda/utdragshylla: 75 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100 %

Lådor med individuell låsning: Enhands

Lådornas effektiva yta i G: Klämhallare

höjd: 685 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 400 mm

lådurtsens höjd: 500 mm

lådurts effektiv höjd: 400 mm

Teknisk beskrivning

Ø hjul	125 mm
lådurtsens höjd	500 mm
maximal bärförmåga	600 kg
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Djup	600 mm
höjd	685 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurts effektiv höjd	400 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	Klämhallare
Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	400 mm
vikt	76 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	600 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal lådor	4
Löpyta utan mönster	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
ComfortClose	nej

Lådornas effektiva bredd i G	20
antal fasta hjul utan broms	2
med skyddskant	ja
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	400 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning. 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930534 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning. 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930534 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning. 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930534 50
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 685/0	930517 685/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 24X24	951972 24X24

