

Garant GRIDLINE

Montagevagn för utdragslådor, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 885/0**Beställningsdata**

Ordernummer	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 36×24G.

Montagevagn i 40×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931354 eller nr 931356 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Teknisk beskrivning

höjd	885 mm
Djup	700 mm
ComfortClose	nej
Antal lådor	0

lådurtsens höjd	700 mm
med skyddskant	ja
antal fasta hjul utan broms	2
Ø hjul	125 mm
vikt	76 kg
Antal dörrar	0
antal svängbara hjul med broms	2
lådurts effektiv höjd	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1000 mm
maximal bärförmåga	600 kg
effektiv höjd	600 mm
Löpyta utan mönster	ja
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	600 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension
i G 40X28

951972 40X28