

Garant GRIDLINE

**Montagevagn för utdragslådor, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 685/0****Beställningsdata**

Ordernummer	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 20×20G.

Montagevagn i 24×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant med 4 sidor, räfflad gummimatta och skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 930534 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

**Teknisk beskrivning**

Ø hjul	125 mm
Antal dörrar	0
Antal lådor	0

lådhurts effektiv höjd	400 mm
ComfortClose	nej
lådhurtsens höjd	500 mm
antal svängbara hjul med broms	2
maximal bärförmåga	600 kg
Bredd	600 mm
höjd	685 mm
vikt	44 kg
Löpyta utan mönster	ja
Djup	600 mm
med skyddskant	ja
antal fasta hjul utan broms	2
effektiv höjd	400 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Öppna inte kåpan	nej
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	400 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 24X24	951972 24X24