

Garant GRIDLINE

**Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×20G, höjd mm/antal lådor: 885/4****Beställningsdata**

Ordernummer	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:****Komplett med utdragslådor 26×20G.**

Montagevagn i 30×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 125, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Antal dörrar	0
--------------	---

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådhurts effektiv höjd	600 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	600 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva bredd i G	26
ComfortClose	nej
lådhurtsens höjd	700 mm
med skyddskant	ja
Löpyta utan mönster	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådor med individuell låsning	Enhands
Antal lådor	4
effektiv höjd	600 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×20
höjd	885 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	750 mm
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	95 kg
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	600 mm
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1,2 mm

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x20G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930634 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930634 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930634 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	930634 300
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0	930617 885/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 30X24	951972 30X24
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10