

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 985/5**Beställningsdata**

Ordernummer	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 26×24G.**

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Antal dörrar	0
antal fasta hjul utan broms	2

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Löpyta utan mönster	ja
Djup	700 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
maximal bärförmåga	600 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
med skyddskant	ja
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Antal lådor	5
ComfortClose	nej
lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Bredd	750 mm
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	124 kg
höjd	985 mm
lådhurtsens höjd	800 mm
Ø hjul	125 mm
Lådornas effektiva yta i G	26x24
effektiv höjd	700 mm
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	700 mm
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1,2 mm

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 985/0	931147 985/0
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931166 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931166 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931166 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931166 75
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 30X28	951972 30X28