

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 20×24G, höjd mm/antal lådor: 885/4**Beställningsdata**

Ordernummer	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 20×24G.**

Montagevagn i 24×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 125, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	600 mm
-------------------------	--------

Antal lådor	4
lådornas effektiva bredd i G	20
antal svängbara hjul med broms	2
ComfortClose	nej
Ø hjul	125 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
effektiv höjd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×24
Antal dörrar	0
lådornas effektiva bredd	500 mm
med skyddskant	ja
maximal bärförmåga	600 kg
vikt	98 kg
Bredd	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	24
Djup	700 mm
Löpyta utan mönster	ja
antal fasta hjul utan broms	2
lådhurts effektiv höjd	600 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådhurtsens höjd	700 mm
höjd	885 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	600 mm

Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931046 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931046 100
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0	931027 885/0
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931046 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931046 125
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 24X28	951972 24X28