

Garant GRIDLINE

**Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/3****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 931145 685/3  |
| GTIN         | 4062406352615 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:****Komplett med utdragslådor 26×24G.**

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| antal fasta hjul utan broms | 2     |
| vikt                        | 89 kg |
| Antal lådor                 | 3     |

|  |              |
|--|--------------|
| ComfortClose                           | nej          |
| lådornas effektiva djup                | 600 mm       |
| Djup                                   | 700 mm       |
| Löpyta utan mönster                    | ja           |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja           |
| maximal bärförmåga                     | 600 kg       |
| höjd                                   | 685 mm       |
| Lådornas effektiva yta i G             | 26×24        |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)      | 100 %        |
| effektiv höjd                          | 400 mm       |
| lådhurts effektiv höjd                 | 400 mm       |
| Bredd                                  | 750 mm       |
| lådornas effektiva djup i G            | 24           |
| Antal dörrar                           | 0            |
| Ø hjul                                 | 125 mm       |
| lådornas effektiva bredd               | 650 mm       |
| Lådor med individuell låsning          | Enhands      |
| lådornas effektiva bredd i G           | 26           |
| lådhurtsens höjd                       | 500 mm       |
| antal svängbara hjul med broms         | 2            |
| Bärförmåga låda/utdragshylla           | 75 kg        |
| med skyddskant                         | ja           |
| Utförande                              | rullbar      |
| Utförande                              | Med lådor    |
| effektiv höjd för lådor                | 400 mm       |
| Öppna inte kåpan                       | nej          |
| Antal utdragshyllor                    | 0            |
| Materialtjocklek                       | 1,2 mm       |
| Lådutdrag                              | Utdragsspärr |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Höjdställning i raster | 25 mm   |
| Cylinderlås            | modulär låscynder   |
| Färgval                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut   | 26x24G  |
| Produktslag            | Montagevagn   |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg<br>lådans fronthöjd 200 mm | 931166 200   |
| Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg<br>lådans fronthöjd 100 mm | 931166 100   |
| Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 685/0                      | 931147 685/0 |
| Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension<br>i G 30X28      | 951972 30X28 |