

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 985/7**Beställningsdata**

Ordernummer	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 26×24G.**

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup i G	24

lådornas effektiva bredd i G	26
Antal dörrar	0
Djup	700 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bredd	750 mm
lådurtsens höjd	800 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva djup	600 mm
antal fasta hjul utan broms	2
effektiv höjd	700 mm
med skyddskant	ja
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	26×24
ComfortClose	nej
Antal lådor	7
Löpyta utan mönster	ja
höjd	985 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Ø hjul	125 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
vikt	144 kg
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	700 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 985/0	931147 985/0
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931166 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931166 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931166 75
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 30X28	951972 30X28