

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/4**Beställningsdata**

Ordernummer	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:****Komplett med utdragslådor 26×24G.**

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Bärförmåga låda/utdragshylla: 75 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100 %

Lådor med individuell låsning: Enhands

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd: 685 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm
 effektiv höjd: 400 mm
 lådhurtsens höjd: 500 mm
 lådhurts effektiv höjd: 400 mm

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	600 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lådhurtsens höjd	500 mm
Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
höjd	685 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Löpyta utan mönster	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Ø hjul	125 mm
Antal lådor	4
maximal bärförmåga	600 kg
vikt	102 kg
antal fasta hjul utan broms	2
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bredd	750 mm
med skyddskant	ja
effektiv höjd	400 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva djup i G	24
ComfortClose	nej
lådhurts effektiv höjd	400 mm

Antal dörrar	0
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
effektiv höjd för lådor	400 mm
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G

Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931166 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931166 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931166 50
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 685/0	931147 685/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 30X28	951972 30X28