

Garant GRIDLINE

**Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 20×24G, höjd mm/antal lådor: 885/5****Beställningsdata**

Ordernummer	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:****Komplett med utdragslådor 20×24G.**

Montagevagn i 24×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 100; 150; 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
-----------------------------------	-------

Bredd	600 mm
lådurtsens höjd	700 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
effektiv höjd	600 mm
Löpyta utan mönster	ja
Antal lådor	5
lådornas effektiva djup i G	24
med skyddskant	ja
Djup	700 mm
lådurts effektiv höjd	600 mm
höjd	885 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Lådornas effektiva yta i G	20×24
Ø hjul	125 mm
vikt	109 kg
Antal dörrar	0
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	600 mm
Öppna inte kåpan	nej

Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931046 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931046 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0	931027 885/0
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931046 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931046 200