

Garant GRIDLINE

**Montagevagn för utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/0****Beställningsdata**

Ordernummer	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 26×24G.

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931166 eller nr 931168 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

**Teknisk beskrivning**

Ø hjul	125 mm
Djup	700 mm
Löpyta utan mönster	ja

ComfortClose	nej
lådhurts effektiv höjd	400 mm
effektiv höjd	400 mm
med skyddskant	ja
vikt	55 kg
maximal bärförmåga	600 kg
lådhurtsens höjd	500 mm
Antal lådor	0
höjd	685 mm
Antal dörrar	0
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal fasta hjul utan broms	2
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	400 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension  
i G 30X28

---

951972 30X28