

Garant GRIDLINE

**Montagevagn för utdragslådor, 20×24G, höjd mm/antal lådor: 885/0****Beställningsdata**

Ordernummer	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 20×24G.

Montagevagn i 24×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931046 eller nr 931048 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

**Teknisk beskrivning**

lådhurts effektiv höjd	600 mm
med skyddskant	ja
antal fasta hjul utan broms	2

Antal lådor	0
effektiv höjd	600 mm
Djup	700 mm
ComfortClose	nej
lådurtsens höjd	700 mm
maximal bärförmåga	600 kg
höjd	885 mm
Antal dörrar	0
antal svängbara hjul med broms	2
Löpyta utan mönster	ja
vikt	54 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	600 mm
Ø hjul	125 mm
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Öppna inte kåpan	nej
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	600 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21

Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension  
i G 24X28

951972 24X28