

Garant GRIDLINE

Montagevagn för utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 985/0**Beställningsdata**

Ordernummer	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 26×24G.

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931166 eller nr 931168 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Antal dörrar	0
ComfortClose	nej

Löpyta utan mönster	ja
Bredd	750 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	700 mm
Ø hjul	125 mm
vikt	65 kg
maximal bärförmåga	600 kg
med skyddskant	ja
höjd	985 mm
Antal lådor	0
lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådhurtsens höjd	800 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	700 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension
i G 30X28

951972 30X28