

Garant GRIDLINE

**Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 885/5****Beställningsdata**

Ordernummer	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:****Komplett med utdragslådor 36×24G.**

Montagevagn i 40×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 100; 150; 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

antal svängbara hjul med broms	2
med skyddskant	ja

ComfortClose	nej
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bredd	1000 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lådurts effektiv höjd	600 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
vikt	153 kg
Djup	700 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva bredd i G	36
Ø hjul	125 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
effektiv höjd	600 mm
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	600 mm
Antal lådor	5
höjd	885 mm
lådurtsens höjd	700 mm
Löpyta utan mönster	ja
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
effektiv höjd för lådor	600 mm
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1,2 mm

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Montagevagn

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931354 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931354 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931354 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931354 75
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0	931327 885/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 40X28	951972 40X28