

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 885/7**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 931325 885/7 |
| GTIN | 4062406272791 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 36×24G.**

Montagevagn i 40×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------|
| Antal lådor | 7 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |

| | |
|--|-----------|
| lådornas effektiva djup | 600 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| lådhurts effektiv höjd | 600 mm |
| maximal bärförmåga | 600 kg |
| lådornas effektiva djup i G | 24 |
| ComfortClose | nej |
| Antal dörrar | 0 |
| höjd | 885 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| effektiv höjd | 600 mm |
| lådornas effektiva bredd | 900 mm |
| med skyddskant | ja |
| lådornas effektiva bredd i G | 36 |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| Lådornas effektiva yta i G | 36×24 |
| Ø hjul | 125 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| vikt | 176 kg |
| Djup | 700 mm |
| lådhurtsens höjd | 700 mm |
| Löpyta utan mönster | ja |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| Utförande | rullbar |
| Utförande | Med lådor |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| effektiv höjd för lådor | 600 mm |
| Öppna inte kåpan | nej |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 36x24G |
| Produktslag | Montagevagn |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 75 mm | 931354 75 |
| Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,75 kg lådans fronthöjd 100 mm | 931354 100 |
| Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0 | 931327 885/0 |
| Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 40X28 | 951972 40X28 |