

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor: 885/6**Beställningsdata**

Ordernummer	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 46×24G.**

Montagevagn i 50×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Med **enhands enkelupplåsning av utdragslådor** – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

Lådor med individuell låsning	Enhands
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24

Ø hjul	125 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva bredd	1150 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Löpyta utan mönster	ja
Antal dörrar	0
ComfortClose	nej
höjd	885 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lådurtsens höjd	700 mm
maximal bärförmåga	600 kg
med skyddskant	ja
lådurts effektiv höjd	600 mm
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd i G	46
Lådornas effektiva yta i G	46×24
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bredd	1250 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	700 mm
vikt	182 kg
effektiv höjd	600 mm
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	600 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr

Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931454 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931454 75
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0	931427 885/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 50X28	951972 50X28