

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor: 885/8**Beställningsdata**

Ordernummer	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 46×24G.**

Montagevagn i 50×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdraglådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Med **enhands enkelupplåsning av utdragslådor** – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdraglådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

lådurts effektiv höjd	600 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

Ø hjul	125 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Löpyta utan mönster	ja
ComfortClose	nej
antal fasta hjul utan broms	2
effektiv höjd	600 mm
Bredd	1250 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
höjd	885 mm
vikt	217 kg
antal svängbara hjul med broms	2
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva bredd	1150 mm
Antal lådor	8
med skyddskant	ja
lådurtsens höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	46
Lådornas effektiva yta i G	46×24
Djup	700 mm
maximal bärförmåga	600 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal dörrar	0
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	600 mm
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr

Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931454 75
Montagevagn för utdragslådor höjd mm/antal lådor 885/0	931427 885/0
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor Dimension i G 50X28	951972 50X28