

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268404 12
GTIN	4062406272838
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

NominellØ D	12 mm
Effektiv längd L ₁	18 mm
Skruvsats förvändskär	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Skaftdiameter D _s	16 mm
Passande vändskär	ZCMX 06..
totallängd L	100 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 41

269028 41