

**Garant****"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268404 20
GTIN	4062406272852
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

**OBS!:**

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Effektiv längd $L_1$	30 mm
Nominell Ø $D$	20 mm
Skrivsats förvändskär	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Passande vändskär	ZCMX 10..
totallängd $L$	150 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 43

269028 43