

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268408 12
GTIN	4062406272951
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**Cylindriskt skaft **med krage**.**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar över nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Effektiv längd L_1	27 mm
Skaftlängd L_s	45 mm
Ø d_2	20 mm
Nominell Ø D	12 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Passande vändskär	ZCMX 06..

Utkragningslängd L _A	35 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 41	269028 41
------------------------------	-----------