

**Garant****"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268405 12
GTIN	4062406272913
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

**OBS!:**

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

**Teknisk beskrivning**

NominellØ D	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Effektiv längd L <sub>1</sub>	18 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Passande vändskär	ZCMX 06..
totallängd L	100 mm
Serie	"4-i-1"
Användning	Vänster

Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 41	269028 41
------------------------------	-----------