



LED-pannlampa med batteri, Typ: IH3



Beställningsdata

Ordernummer	081476 IH3
GTIN	4058205000680
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Förstklassig och kraftfull LED-**industri**-pannlampa för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**

Mycket lätt pannlampa som är enkel att använda. Enkelt att dimma.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

IP-skyddsklass: IP X4

tillverkarens beteckning: IH3

ATEX-zon: ingen

ljusflöde: 120 lm

Ljusflöde steg 2: 5 lm

brinntid: 6 h

Brinntid steg 2: 60 h

Teknisk beskrivning

smart Light Technology (SLT)	nej
ljusflöde	120 lm
kemisk struktur	Alkali-mangan
Rapid Focus	nej
IP-skyddsklass	IP X4

Brinntid steg 2	60 h
Antal ingående batterier	3
bältesväska ingår i leveransen	nej
Huvud-Ø	28 mm
Batterityp	Micro, AAA
återuppladdningsbar	nej
vikt	133 g
brinntid	6 h
tillverkarens beteckning	iH3
Ljusflöde steg 2	5 lm
ATEX-zon	ingen
advanced Focus System (AFS)	ja
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Pannlampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterisats Internationellt utförande LR3	081558 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081556 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterisats Internationellt utförande LR3	081557 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3